

Garant**Kopierfrees kort, Cilinderschacht, Ø D: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212601 25
GTIN	4045197712660
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk-Ø D_w berekenen.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	121 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Afkoppellengte L_1	45 mm
Wisselplaatschroef	219875 (25IP; 6,0 Nm)
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Ø d_1	22 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Kopierfreesen

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	219875
-------------	--------