



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 52/5
GTIN	4960664719617
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreesen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreesen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij LD geometrie	3,5 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Snijkant-Ø D_c	52 mm
Wisselplaatschroef	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Ø D_3	35 mm

Wisselplatafmeting	10
Opnameboring-Ø	22 mm
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	87 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	102 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	34,4 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,6 graden
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229718
-------------	--------