

HOLEX**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 100 kort, Doorn-Ø d1: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306677 50
GTIN	4045197712356
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

inclusief frees aantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	70 mm
Doorn-Ø d ₁	50 mm
Freesdoornlengte L ₄	30 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	50
Reserve-frees aantrekbout nr. 309860/309861	50
Buiten-Ø D	120 mm

Opname	HSK-A 100 kort
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 50	309880 50
Freesaantreibout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 50	309890 50