

Garant**Freeswisselplaat Ø 32 mm, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212690 ALU
GTIN	4045197712561
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Voeding f_z in titanium > 850 N/mm²: 0,35 mm

Type: ALU

Soort: HU7810

Technische beschrijving

Type	ALU
Snijmateriaal	HM
Soort	HU7810
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,35 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,36 mm

Voeding f_z in titanium > 850 N/mm ²	0,35 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen