


**Garant****Freeswisselplaat Ø 12 mm, Type: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212650 HART
GTIN	4045197712196
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.

**Toepassing:**

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Voeding  $f_z$  in titanium  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Soort: HB7705

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7705
Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,2 mm
Voeding $f_z$ in staal $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Voeding $f_z$ in staal $< 60$ HRC	0,15 mm
Voeding $f_z$ in titanium $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm

Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen