

**Garant****Freeswisselplaat Ø 8 mm, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212630 ST1400
GTIN	4045197712127
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.

**Toepassing:**

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Voeding  $f_z$  in titanium  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Type: ST1400

Soort: HB7520

**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7520
Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,15 mm
Voeding $f_z$ in staal $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm

Voeding $f_z$ in titanium > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen