

**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306537 16
GTIN	4045197712257
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Freesdoornlengte L ₄	17 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm

Buiten-Ø D	38 mm
Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16