

Garant
Freeswisselplaat Ø 16 mm, Type: HART

Bestelgegevens

Bestelnummer	212660 HART
GTIN	4045197712431
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Voeding f_z in titanium > 850 N/mm²: 0,25 mm

Soort: HB7705

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7705
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,25 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Voeding f_z in staal < 60 HRC	0,2 mm
Voeding f_z in titanium > 850 N/mm ²	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1

Producttype

Wisselplaat voor het frezen