


**Garant**
**Freeswisselplaat Ø 32 mm, Type: TI**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212690 TI
GTIN	4045197712585
Artikelklasse	21A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.**

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.**

**Toepassing:**

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Voeding  $f_z$  in titanium > 850 N/mm<sup>2</sup>: 0,35 mm

Soort: HB7935

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7935
Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,35 mm
Voeding $f_z$ in staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,36 mm
Voeding $f_z$ in titanium > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
Aantal wisselingen/snikanten	1

Producttype

Wisselplaat voor het frezen