

**ER-spantanghouder, HSK-A 100 lang, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305487 16
GTIN	4045197712219
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met Balluff-chip-boring.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Technische beschrijving

Spanbereik	0,5 - 10 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Voor ER-spantangen	16

Buiten-Ø D	28 mm
Opname	HSK-A 100 lang
Opnamenorm	DIN 69882-6
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
	308922 10

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm

ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting en spuitnippels

309165

ER-spantangenset 6-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm met afdichting

309014

ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm

308920 9

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm

308901 8

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm

308922 7

ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm

308920 10

ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm

308920 6

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm

308921 3

ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm

309160

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm

308922 4

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm

308921 4

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm

308906 6

ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm

308901 2

ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm

308920 2

ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm

308901 6

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm

308906 5

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm

308921 10

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm

308921 8

ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm

308901 5

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm

309425 6

ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting

309164

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm

308906 3

ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm

309012

ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm

308901 3

ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spanmoer High Speed Voor ER 16	309610 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
HiRunER spansleutel voor momentsleutels Type 16	309749 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10