


**Garant**
**Freeswisselplaat Ø 20 mm, Type: TI**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212670 TI
GTIN	4045197712493
Artikelklasse	21A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.

**Toepassing:**

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Voeding  $f_z$  in titanium  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Soort: HB7935

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7935
Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,25 mm
Voeding $f_z$ in staal $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Voeding $f_z$ in staal $< 60$ HRC	0,2 mm
Voeding $f_z$ in titanium $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm

Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen