


Garant**Freeswisselplaat Ø 20 mm, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212670 ST1400
GTIN	4045197712479
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Voeding f_z in titanium > 850 N/mm²: 0,25 mm

Type: ST1400

Soort: HB7520

Technische beschrijving

Type	ST1400
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7520
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,25 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,28 mm

Voeding f_z in staal < 60 HRC	0,2 mm
Voeding f_z in titanium > 850 N/mm ²	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen