

**3D-statiefarm, Type: 600****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442114 600
GTIN	4045197713179
Artikelklasse	42D

Omschrijving**Uitvoering:**

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.

Technische beschrijving

Lengte statiefarm L ₁	287 mm
Lengte statiefarm L ₂	223 mm
Buitendraad-Ø onder	M10×1,25
Binnendraad-Ø boven	M6
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Statiefvoet Type 2	442140 2
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA