

HOLEX**Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: 240****Bestelgegevens**

Bestelnummer	441180 240
GTIN	4045197713193
Artikelklasse	42D

Omschrijving**Uitvoering:**

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Standaard-meetklokopname voor opspanschacht \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm en prismahouder, fijninstelling aan meetklokopname.

Technische beschrijving

Hechtkracht	800 N
Lengte statiefarm L ₂	101 mm
Maximale belasting	4 kg
Lengte statiefarm L ₁	110 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm

Magneetvoet lengte	60 mm
Uitsteeklengte	282 mm
Aansluitdraad onder	M8
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Statiefvoet Type 1	442140 1
Statiefvoet Type 1	442120 1
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Statiefvoet Type 0	442140 0
Statiefvoet Type K3	442120 K3
3D-statiefarm Type 240	442114 240
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type V	442120 V
3D-statiefarm Type 240	442110 240
Statiefvoet Type 1	440868 1
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Statiefvoet Type 0	442120 0
Statiefvoet met fijninstelling Type 0	442125 0