

HOLEX**Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: 290****Bestelgegevens**

Bestelnummer	441180 290
GTIN	4045197713308
Artikelklasse	42D

Omschrijving**Uitvoering:**

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Standaard-meetklokopname voor opspanschacht \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm en prismahouder, fijninstelling aan meetklokopname.

Technische beschrijving

Magneetvoet breedte	50 mm
Lengte statiefarm L ₂	129 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Magneetvoet lengte	80 mm
Uitsteeklengte	349 mm
Lengte statiefarm L ₁	149 mm

Hechtkracht	800 N
Maximale belasting	8 kg
Aansluitdraad onder	M8
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Statiefvoet Type 1	440868 1
Statiefvoet Type V	442120 V
Statiefvoet Type K3	442120 K3
Statiefvoet Type 0	442120 0
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Statiefvoet Type 0	442140 0
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type 1	442120 1
3D-statiefarm Type 290	442110 290
Statiefvoet Type 1	442140 1
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
3D-statiefarm Type 290	442114 290
Statiefvoet met fijninstelling Type 0	442125 0