

HOLEX**Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: 600****Bestelgegevens**

Bestelnummer	441180 600
GTIN	4045197713315
Artikelklasse	42D

Omschrijving**Uitvoering:**

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Standaard-meetklokopname voor opspanschacht \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm en prismahouder, fijninstelling aan meetklokopname.

Technische beschrijving

Magneetvoet lengte	117 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Hechtkracht	1300 N
Lengte statiefarm L ₂	223 mm
Lengte statiefarm L ₁	287 mm

Maximale belasting	14 kg
Uitsteeklengte	580 mm
Aansluitdraad onder	M10×1,25
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Statiefvoet Type 2	442120 2
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Statiefvoet met hydraulische fijninstelling Type 2	440865 2
3D-statiefarm Type 600	442110 600
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Statiefvoet Type 2	442140 2
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
3D-statiefarm Type 600	442114 600
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Statiefvoet Type 2	440868 2
Statiefvoet Type F	442120 F