


**Modulaire machineklem, Bekbreedte A: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	362110 125
GTIN	4045197708229
Artikelklasse	32P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Machineklem met neertrekbecken.
- Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
- Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
- Inzetgehard HRC 60.
- Paralleliteit 0,02 mm.

**Levering:**

Inclusief werkstukaanslag, 2 T-groefstukken vergelijkbaar met nr. 362160 maat 18/16, 1 spansleutel, 1 sleutelvoor binnenzeskantbouten, 4 spanklemstukken.

**Opmerking:**

andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

**Technische beschrijving**

Kleurcode voor bijpassende accessoires	Modulair HOLEX 125
Hoogte basisdeel G	40 mm
Pasgroef dwars n	16 mm
Spanbereik b	150 mm
Gewicht	18,5 kg
Pasgroef langs l	16 mm

Totale lengte L	345 mm
Bekbreedte A	125 mm
Bekhoogte C	40 mm
Producttype	Machineklem

## Accessoires

T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 12/16 mm	362160 12/16
Prismabek (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362127 125
Gladde voorzetbek, hard (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362147 125
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 14/16 mm	362160 14/16
Gladde voorzetbek, zacht (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362148 125
Voorzetbek met langsgroeven (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362146 125
Hoekopzetbek (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362132 125
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 20/16 mm	362160 20/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 16/16 mm	362160 16/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 18/16 mm	362160 18/16