

**Weldonhouder, HSK-A 100 kort, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304397 32
GTIN	4045197709271
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reservespanschroef nr. 309900	32
Buiten-Ø D	72 mm
Opname	HSK-A 100 kort
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-4

Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309890 32
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309880 32
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 32 mm	309900 32