

**Weldonhouder, HSK-A 100 kort, Span-Ø D1: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304397 18
GTIN	4045197709240
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

**Accessoires:**

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	HSK-A 100 kort
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-4

Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------