

**Weldonhouder, HSK-A 63 kort, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304277 8
GTIN	4045197709011
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	8
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-4

Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------