

**Garant**
**HiPer-Drill snij-inzetdeel n7, HU7810, Ø D: 20,7 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	231630 20,7
GTIN	4045197710352
Artikelklasse	21M

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

**Opmerking:**

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor baselement  $5 \times D$ . Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor baselement Ø D: 20 mm

Voeding f in aluminium kortspanend: 0,42 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Voeding f in aluminium kortspanend	0,42 mm/omw,
Ø D	20,7 mm
voor baselement Ø D	20 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	HU7810

Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren