

**Garant**
**HiPer-Drill snij-inzetdeel n7, HU7810, Ø D: 13,7 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	231630 13,7
GTIN	4045197710055
Artikelklasse	21M

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

**Opmerking:**

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement  $5 \times D$ . Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 13,5 mm

Voeding f in aluminium kortspanend: 0,29 mm/omw,

**Technische beschrijving**

voor basiselement Ø D	13,5 mm
Ø D	13,7 mm
Voeding f in aluminium kortspanend	0,29 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	HU7810

Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren