

Garant**HiPer-Drill snij-inzetdeel n7, HU7810, Ø D: 12,8 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231630 12,8
GTIN	4045197710017
Artikelklasse	21M

Omschrijving**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor baselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor baselement Ø D: 12,5 mm

Voeding f in aluminium kortspanend: 0,27 mm/omw,

Technische beschrijving

Ø D	12,8 mm
Voeding f in aluminium kortspanend	0,27 mm/omw,
voor baselement Ø D	12,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	HU7810

Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren