

Garant
VC.T 160408, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7020
GTIN	4045197710895
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7020 Soort: HB7020

Spaanbreker: SS

Tolerantie: M

 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,

 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien