


Garant**SCMT 09T304, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien