

Garant**HiPer-Drill snij-inzetdeel n7, HU7810, Ø D: 19,25 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231630 19,25
GTIN	4045197710284
Artikelklasse	21M

Omschrijving**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 19 mm

Voeding f in aluminium kortspanend: 0,41 mm/omw,

Technische beschrijving

Ø D	19,25 mm
voor basiselement Ø D	19 mm
Voeding f in aluminium kortspanend	0,41 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	HU7810

Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren