

Garant**VBMT 160404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261152 HB7020
GTIN	4045197709394
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160404 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien