


Garant
CCMT 120408, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 120408 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 2,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Voeding f	0,05 - 2,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien