

**Garant****VBMT 160408, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261154 HB7020
GTIN	4045197710802
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 160408 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien