

**Garant**
**TCMT 16T308, Soort: HB7020**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

TCMT 16T308 HB7020 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	SM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7020

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien