

**Garant****VBMT 160402, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261150 HB7020
GTIN	4045197708892
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 160402 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien