

Garant**VC.T 110302, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HB7020
GTIN	4045197710888
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 110302 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snedecndities	licht onderbroken

Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien