


**Garant****CC.T 120404, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260064 HB7020
GTIN	4045197710819
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120404 HB7020 Soort: HB7020

Spaanbreker: SS

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVoeding  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/omw,Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,05 - 2,5 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien