

**Garant****eco-Afsteekhouder met IK, Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319132 40     |
| GTIN          | 4045197716798 |
| Artikelklasse | 31V           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met speciale instelbare kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant – onafhankelijk van de insteekdiepte.
- Temperatuur bij de hoofdsnijkant en bij de extra snijkant wordt aanzienlijk verlaagd, waardoor een duidelijke verhoging van de snijsnelheid mogelijk is.
- Starre steekhouder voor steekzwaarden.
- Klemming van de beitelhouder via klemplaat.

**Toepassing:**

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

**Opmerking:**

Inclusief afsluitstop voor kogelspuitmond. Bij gebruik van conventionele steekzwaarden wordt de zijdelingse koelmiddeloverdracht afgesloten door het zwaard! Geschikte spanklemstukken nr. 279840 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reserveonderdelenlijst.

**Technische beschrijving**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| L <sub>2</sub>             | 85 mm |
| Geschikt voor zwaardhoogte | 32 mm |
| Schacht-Ø d <sub>1</sub>   | 40 mm |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| L <sub>1</sub>        | 54 mm             |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 40            |
| Hoogte H <sub>1</sub> | 73 mm             |
| Hoogte H <sub>2</sub> | 47 mm             |
| Producttype           | VDI-afsteekhouder |