


Garant**eco-Afsteekhouder bovenhands met IK, Schacht-Ø d1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319133 25
GTIN	4045197717238
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met speciale instelbare kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant – onafhankelijk van de insteekdiepte.
- Temperatuur bij de hoofdsnijkant en bij de extra snijkant wordt aanzienlijk verlaagd, waardoor een duidelijke verhoging van de snijsnelheid mogelijk is.
- Starre steekhouder voor steekzwaarden.
- Klemming van de beitelhouder via klemplaat.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

Opmerking:

Inclusief afsluitstop voor kogelspuitmond. Bij gebruik van conventionele steekzwaarden wordt de zijdelingse koelmiddeloverdracht afgesloten door het zwaard! Geschikte spanklemstukken nr. 279840 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reserveonderdelenlijst.

Technische beschrijving

L ₂	60 mm
L ₁	36 mm
Schacht-Ø d ₁	25 mm

Geschikt voor zwaardhoogte	26 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 25
Hoogte H ₁	47 mm
Hoogte H ₂	29 mm
Producttype	VDI-afsteekhouder