

**Universele griptang, ovale bekvorm, Totale lengte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	708005 140
GTIN	4045197717283
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Getande grijpbekken en sterk tanglichaam van verenstaal. Spanwijdte en spandruk instelbaar met een kartelschroef. Tang geheel vernikkeld.

Bekvorm ovaal.

Toepassing:

Voor het spannen van profielen en vlak materiaal. Spandruk tot 10.000 N.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

totale lengte	140 mm
Spanwijdte	28 mm
Beklengte	23 mm
Producttype	Griptang