



Gewricht-dopsleutel, Sleutelwijdte: 10X11 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 621405 10X11 |
| GTIN | 4045197717320 |
| Artikelklasse | 62C |

Omschrijving

Uitvoering:

matrijsgesmeed; sleutelwijdtes met nauwe toleranties; 12-kant. Ingebouwde drukveer houdt de koppen in de gewenste stand.

Kantelbare koppen (max. 200° verstelbaar).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd, rondom gepolijst

Sleutellengte L: 202 mm

Kop-Ø D₁: 14,1 mm

Kop-Ø D₂: 16,7 mm

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Sleutelwijdte ₂ | 11 mm |
| Sleutellengte L | 202 mm |
| Kop-Ø D ₁ | 14,1 mm |
| Sleutelwijdte ₁ | 10 mm |
| Kop-Ø D ₂ | 16,7 mm |
| Bitsoort | 12-kant dopsleutel |
| Producttype | Dopsleutel |

