

Garant**VNMG 160408, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VNMG 160408 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,08 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,4 mm/omw,

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien