

**Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 300kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085990 300
GTIN	2050001780126
Artikelklasse	08P

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat). Volledig ommantelde, compacte en lichte hefmagneet met veiligheidsvergrendeling. Solide constructie, soepel in- en uitschakelen. Hechtvlak van de magneet met 2 langspolen.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

Technische beschrijving

Minimale materiaalwanddikte vlak	4 mm
Maat D	99 mm
Maat C	100 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	4 mm
Maximale lengte vlak	2500 mm

Maat B	214 mm
Maat A	152 mm
Maat F	231 mm
Maat E	81 mm
Maximale heflast rond	150 kg
Gewicht	10 kg
maximale Ø rond	200 mm
Maat G	40 mm
Maximale heflast vlak	300 kg
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Hefmagneet