

**Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 600kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085990 600
GTIN	2050001780133
Artikelklasse	08P

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat). Volledig ommantelde, compacte en lichte hefmagneet met veiligheidsvergrendeling. Solide constructie, soepel in- en uitschakelen. Hechtvlak van de magneet met 2 langspolen.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

Technische beschrijving

Maat E	81 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	6 mm
Maat D	99 mm
Maat C	120 mm
Maximale heflast vlak	600 kg

Maat B	300 mm
Maat G	49 mm
Maat F	241 mm
maximale Ø rond	270 mm
Gewicht	20 kg
Maximale heflast rond	300 kg
Maximale lengte vlak	2500 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak	6 mm
Maat A	246 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Hefmagneet