


**Garant****eco-Afsteekhouder met IK, Schacht-Ø d1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319132 20
GTIN	4045197716767
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met speciale instelbare kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant – onafhankelijk van de insteekdiepte.
- Temperatuur bij de hoofdsnijkant en bij de extra snijkant wordt aanzienlijk verlaagd, waardoor een duidelijke verhoging van de snijsnelheid mogelijk is.
- Starre steekhouder voor steekzwaarden.
- Klemming van de beitelhouder via klemplaat.

**Toepassing:**

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

**Opmerking:**

Inclusief afsluitstop voor kogelspuitmond. Bij gebruik van conventionele steekzwaarden wordt de zijdelingse koelmiddeloverdracht afgesloten door het zwaard! Geschikte spanklemstukken nr. 279840 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reserveonderdelenlijst.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor zwaardhoogte	26 mm
L <sub>1</sub>	36 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20

Schacht-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	55 mm
Hoogte H <sub>1</sub>	47 mm
Hoogte H <sub>2</sub>	29 mm
Producttype	VDI-afsteekhouder