

**Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 1200kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085990 1200
GTIN	2050001780140
Artikelklasse	08P

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat). Volledig ommantelde, compacte en lichte hefmagneet met veiligheidsvergrendeling. Solide constructie, soepel in- en uitschakelen. Hechtvlak van de magneet met 2 langspolen.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

Technische beschrijving

maximale Ø rond	300 mm
Maat C	140 mm
Maat G	72 mm
Maximale lengte vlak	3500 mm
Maat B	359 mm

Maat A	305 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	10 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak	10 mm
Maximale heflast rond	600 kg
Maat E	112 mm
Maat F	315 mm
Gewicht	40 kg
Maximale heflast vlak	1200 kg
Maat D	125 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Hefmagneet