

**Universele griptang, ovale bekvorm, Totale lengte: 225mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	708005 225
GTIN	4045197717306
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Getande grijpbekken en sterk tanglichaam van verenstaal. Spanwijdte en spandruk instelbaar met een kartelschroef. Tang geheel vernikkeld.

Bekvorm ovaal.

**Toepassing:**

Voor het spannen van profielen en vlak materiaal. Spandruk tot 10.000 N.

**Materiaal:**

Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

**Technische beschrijving**

totale lengte	225 mm
Spanwijdte	40 mm
Beklengte	38 mm
Producttype	Griptang