

**Gewricht-dopsleutel, Sleutelwijdte: 17X19 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	621405 17X19
GTIN	4045197717368
Artikelklasse	62C

**Omschrijving****Uitvoering:**

matrijsgesmeed; sleutelwijdtes met nauwe toleranties; 12-kant. Ingebouwde drukveer houdt de koppen in de gewenste stand.

Kantelbare koppen (max. 200° verstelbaar).

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd, rondom gepolijst

Sleutellengte L: 275 mm

Kop-Ø D<sub>1</sub>: 23,7 mm

Kop-Ø D<sub>2</sub>: 25,8 mm

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>1</sub>	17 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	19 mm
Kop-Ø D <sub>2</sub>	25,8 mm
Sleutellengte L	275 mm
Kop-Ø D <sub>1</sub>	23,7 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

