

Garant**Verzinkborensset nr. 150152 met cassette 90°, ongecoat, Aantal verzinkboren: 6**

Bestelgegevens

Bestelnummer	150312 6
GTIN	4045197717115
Artikelklasse	11M

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Schacht **bovendien met 3 spanvlakken** voor de toepassing in 3-beks kop.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	6
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 335 C
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht met h9
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Accessoires

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150152 11,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150152 19
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150152 8
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150152 10
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150152 15
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150152 6