



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 1,5×D, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	232240 12
GTIN	4045197717726
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte L₁: 18,8 mm

Schacht-Ø D_s: 20 mm

Schachtlengte L_s: 50 mm

Spanschroeven: 232990 TX7

Technische beschrijving

Ø-bereik D _c	12 - 12,5 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Nuttige lengte L ₁	18,8 mm
Spanschroeven	232990 TX7
Schachtlengte L _s	50 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	1,5×D

Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX7	232990 TX7
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6