



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 1,5×D, Type: 13



Bestelgegevens

Bestelnummer	232240 13
GTIN	4045197717733
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c : 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte L_1 : 26 mm

Schacht-Ø D_s : 20 mm

Schachtlengte L_s : 50 mm

Spanschroeven: 232990 TX8

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX8
Ø-bereik D_c	13 - 17,5 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Nuttige lengte L_1	26 mm
Schachtlengte L_s	50 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	1,5×D

Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8	232990 TX8
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3