



## Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 1,5×D, Type: 48



### Bestelgegevens

Bestelnummer	232240 48
GTIN	4045197717771
Artikelklasse	22G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling.

#### Recht gegroefd.

#### Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 97,5 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Schachtlengte L<sub>s</sub>: 70 mm

Spanschroeven: 232990 TX20

### Technische beschrijving

Ø-bereik D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	97,5 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Schachtlengte L <sub>s</sub>	70 mm
Aantal snijkanten Z	2

Uitvoering	1,5xD
Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600