



Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 12×D, Type: 18



Bestelgegevens

Bestelnummer	232270 18
GTIN	4045197717924
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z : 2

Ø-bereik D_c : 18 - 24 mm

Nuttige lengte L_1 : 288 mm

Morseconus MK maat: 3

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX9
Ø-bereik D_c	18 - 24 mm
Nuttige lengte L_1	288 mm
Morseconus MK maat	3
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX9	674248 TX9
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9	232990 TX9