



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 1,5×D, Type: 25



Bestelgegevens

Bestelnummer	232240 25
GTIN	4045197717757
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c : 25 - 35 mm

Nuttige lengte L_1 : 52,5 mm

Schacht-Ø D_s : 32 mm

Schachtlengte L_s : 60 mm

Spanschroeven: 232990 TX15

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	52,5 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Spanschroeven	232990 TX15
Ø-bereik D_c	25 - 35 mm
Schachtlengte L_s	60 mm
Aantal snijkanten Z	2

Uitvoering	1,5xD
Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX15	232990 TX15
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600